



Raccord rapide avec raccord, Ø int. raccord de tuyau: 6mm



Données de commande

N° commande	080172 6
GTIN	4062406523954
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Ø int. raccord de tuyau	6 mm
Pression de service max.	35 bar
Débit	1000 l/min
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0