

Garant

Trumpas gręžimo patronas Forma AD, SK 40, Užspaudimo ribos: 0,3-8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Produktų klasė	31B

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida $\leq 20 \mu\text{m}$.

Matinis nušlifuotas paviršius.

- **Plona konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo skysčio nukreipimas ant įrankių su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Tiekimo sudėtis:

Su **Torx® varžtų užveržimo raktu** su T formos rankena, **tvirtam sujungimui**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Konstrukcija	suplonintas

Išorinis Ø D	35 mm
Užspaudimo ribos	0,3 - 8 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 µm
maksimalus užveržimo momentas M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/301425-0,3-8>