

Garant**Led-acculichtpen, Type: 200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081448 200
GTIN	4062406401900
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem slanke led-acculichtpen met robuuste en elegante aluminium behuizing. De traploos dimbare hoofdverlichting en de sterk gefocuste spotlight-led zorgen voor een optimale verlichting in een kleine ruimte.

- **Stevige metalen clip aan de achterzijde.**
- **Sterke magneet in de lampvoet.**
- **Ladingsniveau altijd zichtbaar door in het midden geplaatste led-weergave.**

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 2,5$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion

Lichtstroom	20 - 200 lm
Gewicht	56 g
Totale breedte	17 mm
IP-klasse	IP 30
Totale lengte	173 mm
Brandduur	1 - 10 h
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Taschenlampe