Garant

Lama di troncatura Eco rinforzato, sinistra, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 26/3Lmm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273855 26/3L
GTIN	4045197989185
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia. Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori.
Attenzione:
La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.
Nota:
La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.
Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.

Descrizione tecnica

Altezza h_1	21,4 mm
Per ∅ pezzo max.	90 mm

Serie	Eco
Larghezza gola w	3 mm
Altezza tagliente h_5	26 mm
Lunghezza complessiva L	96 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura