



Digitaal hoogtemeet- en afschrijffapparaat met signaaltaster, Afschrijfhoogte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	445222 300
GTIN	2050001062291
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Werkt op batterijen - zeer laag stroomverbruik.

Waardeopslagtoets – het meetresultaat kan met één druk op de knop worden opgeslagen. Alle belangrijke delen zijn gehard. Grote stabiliteit door twee parallel naast elkaar staande, geharde meetzuilen met ingefreesde vertanding aan de binnenkant (maat 1000 met 3 meetzuilen).

2 preset-waarden maken het opslaan van referenties mogelijk (bijv. granieten plaat en werkstuk).

Afschrijfnaald HM-uitgerust. Zware voet met geharde en gelepte zool. Aan de achterkant van de displaybehuizing bevinden zich een zwengel voor de snelafstelling en een kartelwiel voor de fijninstelling.

Extra **met signaaltaster**. Zeer geschikt voor absolute metingen, vergelijkingsmetingen en het meten van kettingmaten.

Toepassing:

Bij contact met het meetvlak geeft de taster een akoestisch signaal. De meetwaarde wordt ook bij verder bewegen van de taster (2 mm vrije slag) vastgehouden, eenvoudig te hanteren. **Met de tasterkop-Ø wordt automatisch rekening gehouden.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afdekhoes, 1 HM-afschrijfnaald nr. 445230, 1 signaaltaster.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 445180 voor het opnemen van meetklokken en zwenktasters, centreerhulpstuk nr. 445250, hoekmeter nr. 453500, houder nr. 453520 en signaalkabel nr. 497080.

Technische beschrijving

Afschrijfhoogte	300 mm
Voetbreedte	91 mm
Voetlengte	135 mm
Maximale afwijking	0,02 mm
Aflezing	0,005 mm
Batterijlevensduur ca.	3500 h
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat