

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT finisare 30 bucăți, HB7140-2, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3530 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Cuprins	260750 HB7140-2

Fișă de date

Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3530 120408