

**Mitutoyo**

**Trusquin digital, Hauteur traçage: 300mm**



### Données de commande

N° commande	445152 300
GTIN	4946368583327
Classe d'article	44A

### Description

#### Exécution:

**Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pile avec très faible consommation. Touche de maintien de valeur** – une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles trempées à profil intérieur denté (réf. 1 000 avec 3 colonnes). **2Preset** permettent d'enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce).

**Pointe à tracer en carbure rapporté.** Pied robuste avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d'affichage.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection, 1 pointe à tracer en carbure 443510.

#### Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d'indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d'angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.

### Description technique

Surface base, longueur	135 mm
------------------------	--------

## Fiche technique

Surface base, largeur	91 mm
Hauteur traçage	300 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Lecture	0,005 mm
Autonomie des piles env.	3500 h
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical