

Garant**Plăcuță amovibilă VBMT finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3557 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rază la colț	0,4 mm
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Cuprins	261152 HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3557 160404