KYOCERA

Fræsevendeskærsplatte BDMT 11T302 ER-JT, til hjørnefræser, PR1825

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227343 ST1400
GTIN	4960664027866
Artikelklasse	25A

Beskrivelse

Bemærk:
Vejledende værdier for a_e = 0,3×D. Præcis 90° op til a_p = 5,5 mm.

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding f_z pr. tand	0,07 – 0,11 mm
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T302 ER-JT
Type	PR1825
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	egnet	180 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		