



### Paquete económico de rollo de vellón abrasivo, 5 unidades



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG5110 220/5
GTIN	4067263133278
Clase de artículo	GGN

#### Descripción

##### Ejecución:

**Material no tejido de nailon mezclado con grano abrasivo** en aglomerado de resina sintética. Libre de componentes con tendencia a la corrosión, utilizable en seco y en húmedo (**como 556110; 556115**).

como 556110.

##### Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el embotamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

##### Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.

##### Contenido:

**5 rodillos / paquete.**

##### Nota:

**¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.**

## Hoja de datos

### Descripción técnica

Contenido	5
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura de rodillo	100 mm
Longitud del rodillo	10 m
Atributo del nombre de producto	100 mm × 10 m
Tipo de producto	Rollo de material no tejido

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Productos adecuados

## Hoja de datos

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG5110-220/5>

---