

Garant**Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SDUCR 93°, kääntöterille DC..., oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265014 12/07
GTIN	4069515024624
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa. Kovametallivahvisteinen varsi.

Huomautus:

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A12Q SDUCR/L07
Asetuskulma κ	93 astetta
Terän koko	7 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Standardi	Tehdasnormi
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	16 mm

Kokonaispituus L	180 mm
Keskisiirto L ₃	8,9 mm
Sarja	Master Mute
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Ulkonema L ₁	132 mm
Kiinnityskierre	G1/8
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttötapa	Oikea
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin