



Portabrocas corto Forma A, HSK-A 63, Gama de sujeción: 0,3-8mm



Datos de pedido

Número de pedido	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Clase de artículo	31B

Descripción

Ejecución:

- **Para giro a derecha y a izquierda.**
 - **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.
Precisión de concentricidad $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Construcción delgada.**
 - **Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.**
 - **Pares de sujeción óptimos en la herramienta.**

Suministro:

Incluida **llave de apriete** con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,3 - 8 mm
\varnothing exterior D	35 mm

Hoja de datos

Longitud de voladizo medida A	93 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Tipo de construcción	delgado
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-7
Norma asiento	DIN 69893-1
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 20 µm
Par de apriete máximo M _{d máx.}	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/307725-0,3-8>