

Garant**Cenově výhodné balení – spojování hran 6GP60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).

Typ **6GP60**. K opravě opotřebovaných částí a obnovení správného lícování. Vhodný pro velkou velikost mezery. Vytvrzený produkt lze opracovat vrtáním, frézováním nebo broušením.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Vhodné pro materiál	kov

Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	Oprava
Maximální rozměr štěrbin	0,3 mm
Tvar	pastózní
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Bod vzplanutí	100 °C
Minimální moment uvolnění	18 Nm
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	mechanicky odolné
Dynamická viskozita	200000 - 600000 mPas
Chemický základ	Methakryláty
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Plnicí množství	50 ml
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Pro velikost závitů M až	M20
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Barva	stříbrná
Série	GreenPlus
Hustota	1,13 g/cm ³
Druh produktu	Spojovací produkt

Příslušenství

Spojovací prostředky GARANT GreenPlus6GP60 Obsah 50 ml

088071 50