

Garant**Nivelă electronică din aliaj ușor, Lungime: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	467520 250
GTIN	4007368121695
Clasa articolului	41H

Descriere**Execuție:**

Măsoară electronic unghiul și îl afișează digital. Calculatorul de măsurare poate fi calibrat în câteva secunde, atât în poziție orizontală, cât și verticală. Poate fi utilizat și în mod convențional, datorită unui nivel orizontal și unui nivel vertical.

Avantaj:

- **Acumulator Litiu-Ion reîncărcabil prin USB-C.**
- **Rotire automată a ecranului.**
- **Profil din aluminiu, eloxat, stabil.**
- **Suprafață de măsurare prismatică.**
- **ghidare acustică.**
- **Protejate contra prafului și a apei.**
- **fiolă sferică digitală integrată.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Include acumulator. Într-un tub stabil, transparent cu șurub din plastic.

Accesorii opționale:

- **Încărcător USB cod 081601 ref. HC105.**
- **Cablu USB de încărcare cod 081603 ref. USB#C.**

Descriere tehnică

Limita de eroare în poziția normală și la măsurarea manipulării

0,5 mm/m

Fișă de date

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime	250 mm
Limită de eroare modul electronic	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grad
Clasă de protecție IP	IP 67
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcasei	Aluminiu
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă cu bulă

Produse potrivite

No Shop URL available for: 467520 250