

**SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 120408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2677 120408
GTIN	4067263096849
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Antal stk.	50
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Skæremateriale	HM
Indhold	260795 HBT130
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,55 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Antal skift/skær	4
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2677 120408