

Garant**Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081448 200
GTIN	4062406401900
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Plonas LED pieštukinis prožektorius su baterijomis ir tvirtu bei elegantišku aliumininio korpusu. Palaipsniui pritemdoma šviesa ir taškinis LED apšvietimas užtikrina optimalų matomumą ankštesiose vietose.

- **Tvirtas metalinis segtukas nugaroje.**
- **Galingas magnetas ties lempos stovu.**
- **Dėl per vidurį esančio LED ekrano visada matomas baterijos įkrovos lygis.**

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 2,5$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su USB C įkrovimo kabeliu.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

Šviesos srautas	20 - 200 lm
Svoris	56 g
Bendras plotis	17 mm
IP apsaugos klasė	IP 30
Bendras ilgis	173 mm
Švietimo trukmė	1 - 10 h
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius