

Garant GRIDLINE

Nožni del z napetostjo, Višina 800 mm, Tip: DE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	927062 DE
GTIN	4062406755515
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Nožni del z dvema šuko vtičnicama z montažnim materialom, brez kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Širina	50 mm
za globino plošče	750 mm
Vtičnica, tip	F

Podatkovni list

Napajanje	Omrežno napajanje
Globina	700 mm
Višina	800 mm
Nazivni tok	16 A
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Značilnost blagovnega imena	Višina 800 mm
Vrsta izdelka	Energetski modul

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/927062-DE>