

Garant

Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 38-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6059 6
GTIN	4069515051729
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterke, speciale **inlay van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2,5 – M8. Voor buiten-Torx® met schroefdraad M3 – M8.

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8. Voor binnen-Torx® met schroefdraad M2,5 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630855 6.

Levering:

Doppen voor buitenzeskant: 10 st. nr. 631029 gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor buiten-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 631500 gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 10 st. gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Dwarsgreep: 1 St. nr. 633029 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632829 gr. 146
Verlengstukken: 2 st. nr. 632429 gr. 50; 150
Cardangewricht: 1 St. nr. 633529 gr. 1/4
Ratel: 1 St. nr. 632025 gr. 1/4
Opgeborgen in: 1 St.
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-8 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5-13 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dopsleutel
USP1	3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 38-delig

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6059 6