

**SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT020, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3943 120404
GTIN	4067263095682
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	50
Indhold	260793 HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,4 mm

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3943 120404