

**Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido,  
Ø 8 x 12 mm, Tipo: 10S****Datos de pedido**

Número de pedido	080072 10S
GTIN	7391390327154
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

**Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado** y recogida controlada con fuerza.

**Carcasa de plástico** cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°**. **Manguera de PU** ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.

**Nota:**

Acoplamiento ver n.º 080286.

**Descripción técnica**

Sistema automático de enrollado SCS	sí
Ø exterior manguera	12 mm
Ø interior manguera	8 mm
Material tubo flexible	Poliuretano
Color carcasa	azul

Conexión salida	1/4 pul
Presión de servicio máx.	16 bar
Conexión entrada	1/4 pul
Color tubo flexible	azul
Material carcasa	Plástico
Longitud utilizable de la manguera	10 m
Carcasa anchura	406 mm
Carcasa profundidad	190 mm
Carcasa altura	313 mm
adecuado para	Aire comprimido
Atributo del nombre de producto	Ø 8 x12 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera

---

## Accesorios

Acoplamiento de seguridad Rosca interior Rosca interior conexión 3/8 pul	080286 3/8
Acoplamiento de seguridad Rosca interior Rosca interior conexión 1/4 pul	080286 1/4
Acoplamiento de seguridad Rosca interior Rosca interior conexión 1/2 pul	080286 1/2