

Garant**Korpusy wyciągaków GARANT Master Mute z tłumieniem drgań, Ø chwytu / długość całkowita L: 25/330****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265076 25/330
GTIN	4069515037396
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:****Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).****w dostawie::**

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S! $D_{min.} = 1/2 \text{ Ø chwytu} + H + \text{przesunięcie osi } L_3 \text{ głowicy skrawającej}$. Długość użytkowa = długość całkowita L minus rozpiętość (zalecana = $3 \times D$). Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

Zestaw śrub montażowych	269026 4
niepodlegający mocowaniu obszar S	125 mm
długość całkowita L	330 mm
zalecany odcinek mocowania	75 mm
Ø chwytu	25 mm
Wersja	stal
liczba kanałów chłodzących	3
gwint przyłączeniowy	G1/4
Seria	Master Mute

Karta danych

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265076-25/330>