



## Lampe de poche à LED et UV avec batterie, Type: UV-LED



### Données de commande

N° commande	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Classe d'article	02A

### Description

#### Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable en aluminium anodisé, avec batterie, LED à 3 niveaux, **convertible en lumière UV, tête pivotante à 90°** et pied magnétique. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.

- **Bouton revêtu de caoutchouc.**

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB-C.

### Description technique

Capacité de la batterie	2,6 Ah
Flux lumineux niveau 2	300 lm
Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux	450 lm
Durée d'éclairage	2 - 8 h
Ø tête	29 mm
Longueur d'onde des rayons UV	395 nm
Nombre de batteries incluses	1

Longueur totale	158 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Flux lumineux niveau 3	120 lm
Type de produit	Lampes de poche