

**Batteridrevet sliber AOS-B, 32 mm, 2,5 Ah, slag 3 mm, Type: AOS-B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552436 AOS-B
GTIN	
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den energieffektive Mirka® AOS-B 130 (oscillerende) tilhører familien af små, børsteløse, batteridrevne slibemaskiner til pletreparation. Den kraftfulde og ledningsfri slibemaskine har et ergonomisk design, der sikrer komfortabelt arbejde i længere perioder. Driftstiden er op til 16 timer, og opladningstiden for batteriet er kun 40 minutter. Mirka® AOS-B 130 har et udsving på 3 mm.

Anvendelse:

slibning

Leveringsomfang:

1x lader, 1x kabel til laderen, 1x reservebatteri og 2x Quick Lock-skiver

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	2
Omdrejningstalområde	4000 - 8000 min ⁻¹
Akku-kapacitet	2,5 Ah
Maks. polereværktøjs-Ø	32

Datablad

Vægt	0,57 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	2,54
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	12 V
Produkttype	Poleringsmaskine