

Garant**Fordelspakning GARANT GreenPlus Power Force****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Eget til brug i fødevareindustrien.

Ekstremt høj affedningseffekt takket være hybridteknologi. Fastbrændt snavs, specialfedt, olier, sod, gummirester, bitumen, voks og pasta løsnes vha. planteekstrakter og fjernes hurtigt fra overfladen vha. den nyeste tensidteknologi. 500 ml sprøjteflaske af 100 % genbrugt PET. Kan genopfyldes mange gange.

Power Force er et vandholdigt, meget lidt skummende rengøringsmiddel, der er baseret på bæredygtige indholdsstoffer. Takket være de naturlige virkemidler løsnes snavs effektivt, uden at beskadige overfladerne. Det har en behagelig duft og er fri for opløsningsmidler og VOC, hvilket gør den velegnet til effektivt, sikkert arbejde. Power Force er et effektivt alternativ til opløsningsmidler. Foruden manuel brug, kan det også anvendes i delerenseapparater. I den forbindelse kan rengøringsmidlet anvendes flere gange iht. filosofien om et bæredygtigt kredsløb. Det sparer ikke kun ressourcer, men formindsker også mængden af affald. Takket være NSF-certificeringen kan rengøringsmidlet ikke bare anvendes inden for vedligeholdelse og pleje, men også inden for fødevareindustrien.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes både manuelt og maskinelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**

Egenskab:

Indhold 5 stk.

Teknisk beskrivelse

Indhold	0,5 l
Tæthed	1,007 g/cm ³
Form	flydende
Kogepunkt	100 °C
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Udførelse	sprayflaske
Farve	transparent
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Temperaturanvendelsesområde	2 - 40 °C
pH-værdi	10,5 - 11
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel

Tilbehør

GARANT GreenPlus affedterPower Force Indhold (ml eller l)
500

088006 500