

Garant**SCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 09T304**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3539 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Bevonat	bevonattal
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	260762 HB7140-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Darabszám	50
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3539 09T304