

Garant GRIDLINE

Struttura portante con regolazione manuale dell'altezza inclusa, Altezza: 650mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927001 650
GTIN	4062406107628
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Regolazione dell'altezza 150 mm.**Fornitura:**

Struttura portante con regolazione manuale dell'altezza n. art. 927080 Dim. 150.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità.

L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
------------	--------

Larghezza	50 mm
Per profondità piano	750 mm
Passo di regolazione dell'altezza	25 mm
Campo di regolazione dell'altezza	650 - 800 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

Accessori

Struttura portante Altezza 650 mm	927000 650
Estensioni per regolazione manuale altezza Regolazione dell'altezza 150 mm	927080 150
Compensazione dell'altezza per regolazione manuale dell'altezza Modello M10	927091 M10