

Garant

Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 949053 3 |
| GTIN | 4069515041409 |
| Classe d'article | 91G |

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d'un **toit incliné**, de patins en plastique sous l'armoire et d'un **cache-socle amovible** à l'avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

- **Les armoires sont livrées complètement montées.**
- **Cadenas pour verrous à pêne tournant 085822 – 085890, ainsi que cadenas DOM 085812 réf. 45; 085814 réf. 45; 085816 réf. 45.**
- **Pour serrures combinées.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Fiche technique

| | |
|---|-------------------------------|
| Paroi arrière avec fente d'aération | non |
| Pour cadenas | oui |
| Nombre de tablettes fixes en retrait | 1 |
| Porte avec fente d'aération | non |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine |
| Cache-socle amovible | oui |
| Largeur | 900 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Poids | 69,3 kg |
| Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à | 6 mm |
| Prof. utile par tablette à chapeaux | 250 mm |
| Nombre de tringles à vêtements | 1 |
| Hauteur arrière | 2000 mm |
| Larg. utile par casier à vêtements | 240 mm |
| Pour casque intégral | oui |
| Largeur tablette | 295 mm |
| Toit incliné | oui |
| Hauteur utile par casier à vêtements | 1240 mm |
| Exécution bâti | Socle avec cache-socle |
| Prof. utile par casier à vêtements | 475 mm |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Profondeur tablette | 250 mm |
| Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné | 420 - 480 mm |
| Hauteur avant | 1850 mm |
| Norme | DIN 4547 |
| Larg. utile par tablette à chapeaux (casque intégral) | 240 - 280 mm |
| Teinte spéciale possible | oui |
| Exécution serrure | Verrou à pêne tournant |
| Plaque d'identité | oui |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Angle d'ouverture de porte | 225 degré |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Type de produit | armoire vestiaire |

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949053-3>