

Garant**Master Mute boorstang A.. SVJCL 142°, voor wisselplaten VC.., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265039 12/07
GTIN	4069515036269
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-versterkte ronde schacht zonder spanvlak.

Opmerking:Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).**Technische beschrijving**

Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Afkoppellengte L_1	132 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	14 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	7 mm
ISO-code houder	A12X SVJCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 53
Serie	Master Mute
Totale lengte L	189 mm
Norm	Fabrieksnorm
Draadaansluiting	G1/8
Inzetsoort	links

Schachtvorm	Staal
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Boorstang

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265039-12/07>