

REGO-FIX▲

Ecrous de serrage ER pour disques d'étanchéité, pour ER: 16



Données de commande

N° commande	309616 16
GTIN	2050002087545
Classe d'article	39Z

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, **force de serrage accrue** et résistance élevée à l'usure et à la corrosion. **Avec six pans** de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Disques d'étanchéité 309622; 309624; 309628; 309632.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Couple de serrage maximal	80 Nm
Ø ext. D	28 mm
Filetage	M22x1,5

Fiche technique

Longueur totale L	22,5 mm
Norme	DIN 6499 D
Type de produit	Ecrous de serrage