



Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring®, Impronta Torx®: TX10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625030 TX10
GTIN	4010995312374
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con **spina di tenuta elastica MagicSpring®**
a partire da Dim. TX6 per il fissaggio affidabile delle viti Torx®.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Lunghezze dei fianchi: 121×23 mm

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX10
Lunghezze dei fianchi	121×23 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo	no

