

Garant

Korte-boorhouder Vorm AD, SK 40, Spanbereik: 0,3-8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Artikelklasse	31B

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.

Met balluff/Rfid-chip-boring. Maximale rondlooppfout $\leq 20 \mu\text{m}$.

Gezandstraald en geslepen.

- **Slanke constructie.**
- **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
- **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

Levering:

Inclusief **Torx®-spansleutel** met dwarsgreep, **voor hoge sluitkracht.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Type	slank

Buiten-Ø D	35 mm
Spanbereik	0,3 - 8 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondlooptrouwkeurigheid	≤ 20 µm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/301425-0,3-8>