

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265008 20/09
GTIN	4069515024464
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L_3	13 mm
Codice ISO portautensile	A20X SCLCR/L09
Sporgenza totale L_1	120 mm
Serie	Master Mute
Lunghezza complessiva L	189 mm
\varnothing Codolo D_s	20 mm

Scheda tecnica

Misura inserto	9 mm
Norma	Norma interna
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Set di viti per inserti	269028 50
L _{min}	120 mm
Filettatura di raccordo	G1/4
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-20/09>