

TRICOFLEX

Manguera de tela negra AIRSOFT, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	080037 9
GTIN	3506111000559
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C. Manguera de tela Airsoft Performance, manguera para aire comprimido, flexible y resistente al aceite, destinada a herramientas neumáticas. Presión de servicio 15 bar.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	15 bar
Ø exterior manguera	15 mm
Ø interior manguera	9 mm
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m
Tipo de producto	Tubo