

Garant**Master Mute sisäsorvauspidin A.. SDUCL 93°, kääntöterille DC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265015 20/11
GTIN	4069515024761
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Sisäsorvauspidin voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	25 mm
Kokonaispituus L	189 mm
Ulkonema L_1	120 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Standardi	Tehdasnormi
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L_3	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
ISO-koodi pidin	A20X SDUCR/L11
Sarja	Master Mute
L_{min}	120 mm

Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin