

**Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8x12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 4m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080240 4
GTIN	7391390108173
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da –20 °C a 60 °C. Tubo flessibile a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8x12 mm 4 m ISO B.

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido **di sicurezza** in acciaio n. art. 080285 e nipplo in acciaio n. art. 080290.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	10 bar
Colore	blu
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	4 m
Raccordo innesto	1/4 pollici
Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Ø Interno tubo flessibile	8 mm

Pressione di scoppio massima

35 bar

Tipo di prodotto

Tubo flessibile

Accessori

Giunto di sicurezzaFilettatura esterna Filettatura di
raccordo esterna 1/4 pollici

080285 1/4

Nipplo con filettatura esternaSet di 5 pezzi Filettatura di
raccordo esterna 1/4 pollici

080290 1/4