

Garant

6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 3,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	631029 3,5
GTIN	4062406060299
Třída artiklu	61A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech. Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

Hlavice 6hranných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 631032; HOLEX: Č. 631022).

Technický popis

Rozměr klíče	3,5 mm
Délka	25 mm

Technický list

Ø na hnané straně	6,2 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče