


**Stiskalni vložek standardni, Presek: 35mm²****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078286 35
GTIN	4002395278282
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stiskalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 35qmm.

Primerno za:

Hidravlične akumulatorske stiskalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

Tehnični opis

za presek vodnika	35 mm ²
Oblika	6-kotnik
Vtiskovanje	35
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje