

**Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 0,7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	626030 0,7
GTIN	7610733201648
Clase de artículo	63D

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

Descripción técnica

Longitud de los lados	36×8 mm
Superficie	pavonado
Hexágono	0,7 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores