



## Calibre de profundidad universal digital, Capacidad de medición: 800mm



### Datos de pedido

Número de pedido	418770 800
GTIN	2050001670892
Clase de artículo	46P

### Descripción

#### Ejecución:

Calibre de profundidad universal flexible con insertos de medición intercambiables. Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. Superficies de medición lapeadas de precisión.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Calibre de profundidad, inserto de medición de doble gancho n.º 418772 tam. A, 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Insertos de medición n.º 418772.

Puente de medición n.º 418774.

### Descripción técnica

Sección transversal regleta graduada	12 × 4 mm
Capacidad de medición	0 - 800 mm
Longitud de puente	150 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Lectura conmutable	0,0005 pul

Lectura conmutable	0,01 mm
Límite de error	0,04 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/418770-800>