

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 160402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2854 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhoud	261150 HB7035-2
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Aantal	30
Soort	HB7035-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2854 160402