

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na hrubování, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3910 150608
GTIN	4067263093039
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Obsah	250786 HBT020
Rohový radius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Povlak	TiCN
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PR

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3910 150608
