



### Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 2



#### Datos de pedido

Número de pedido	949022 2
GTIN	4069515040518
Clase de artículo	91G

#### Descripción

##### Ejecución:

El cuerpo del armario ropero dispone de patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Paredes posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

Equipamiento interior con 1 balda (capacidad de carga 40 kg).

Perchero con 3 ganchos por departamento.

##### Norma:

DIN 4547

##### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

##### Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

#### Descripción técnica

## Hoja de datos

Número de barras para ropa	1
Barnizado especial posible	sí
Número de departamentos	2
Anchura útil por departamento	342 mm
Profundidad útil por departamento	472 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	520 mm
Número de estantes fijos	1
Letrero para el nombre	sí
Cubierta inclinada	no
adecuado para casco integral	sí
para candado	sí
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Modelo estructura inferior	Pies de aluminio
Ranura de ventilación puerta	no
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura útil por departamento ropa	1188 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Altura útil por percha	370 mm
Peso	68 kg
Ranura de ventilación panel posterior	sí
Norma	DIN 4547
Altura	1850 mm
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Armario ropero

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/949022-2>

## Hoja de datos