


Garant**Master Eco spännhållare, kort SVHCR 107,5°, vändskär SV.., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	261298 16/11
GTIN	4069515004534
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	SVHCR/L 1616X11
Skrivsats för vändskär	269023 1
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Serie	Master Eco

totallängd L	85 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	Verkstadsnorm
Huvudängd L ₁	35 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 261298 16/11