

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SDUCL 93°, per inserti DC., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265015 16/07
GTIN	4069515024754
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	16 mm
Lunghezza complessiva L	158 mm
Sporgenza totale L_1	96 mm
Serie	Master Mute
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Norma	Norma interna

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Codice ISO portautensile	A16X SDUCR/L07
Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 38
Ø Preforatura minimo D _{min}	20 mm
L _{min}	96 mm
Filettatura di raccordo	G1/4
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice