

Garant

Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 0,3-8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Třída artiklu	31B

Popis

Provedení:

- Pro pravý i levý chod.
 - S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.
Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$.
- Úzká konstrukce.
 - Směřovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
 - Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Technický popis

Rozsah upínání	0,3 - 8 mm
Vnější Ø D	35 mm

Délka vyložení rozměr A	93 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Provedení	úzké
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/307725-0,3-8>