

Garant

Pneumatyczna złączka zabezpieczająca standard ISO B, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów (ciśnienie powietrza)



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080370 1/4
GTIN	4062406592103
Klasa artykułu	01A

Opis

Wykonanie:

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414, ISO B i EN 983.

wskazówka:

Ta seria GARANT jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	16 bar
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	1/4 cal
wydajność przepływu	1000 l/min
przyłącze	ISO 6150 B
Rodzaj produktu	sprzegło

