

**WNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HBT130, Méret: 080404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3985 080404
GTIN	4067263095040
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	6
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 mm/min

Adatlap

Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Darabszám	50
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Tartalom	252094 HBT130
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3985 080404