

**6hranný úhlový šroubovák, dlouhý, fosfátovaný palcové provedení, 6hran: 3/32palec****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	626128 3/32
GTIN	4062406319182
Třída artiklu	62B

Popis**Provedení:**

Zalomená stopka, čelní plochy rovně opracované a frézované. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).

Povrch manganově fosfátovaný.

Technický popis

Povrch	manganově fosfátovaný
Délka ramen	114×20 mm
6hran	3/32 palec
Materiál	Chromvanadiová ocel
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky