ECOROLL

Outil de brunissage EG14 universel, Type de tige fixation: S25



Données de commande

N° commande	291510 S25
GTIN	4060491000091
Classe d'article	29F

Description

Exécution:
Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.
Avantage(s):
Qualité d'état de surface R_z < 1 µm possible.
Avances jusqu'à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.
Utilisation:
Pour la finition de surface mécanique.
Pour l'usinage de tous les matériaux métalliques jusqu'à une résistance à la traction de 1400 N/mm^2 et une dureté de jusqu'à 45 HRC.
Adapté(s) pour:
Plage ∅ (conseillé): à partir de 50 mm
Remarque(s):
· **Autres raccordements de queue disponibles sur demande.**
· **Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d'emploi.**
Le casier à outils pour chaque surface d'usinage dépend du type de tourelle (revolver/à plateau).

Description technique

∅ rouleau	14 mm
Carré corps	25×25 mm
Déport pointes f	103,6 mm
Force de laminage maximum	8 kN
Type de tige fixation	S25
Longueur de col L_A	132 mm
Sens de la coupe	à gauche et à droite
Type de produit	Outil de brunissage