



Nyomatékkulcs skálával feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657277 100
GTIN	4045197804150
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Alapszerszám rátűző négyszöggel (rátűző szerszámok nélkül). Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

± 3 % a kijelzett értékből.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
 L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapponttal
 L_4 = a rátűző szerszám alappontja
 L = a szerszám teljes hossza
 T_1 = beállítandó forgatónyomaték
 T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Kijelzés	analóg
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Maximális nyomaték	100 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Súly	800 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l_3]	287 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l_1]	247 mm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzet befogó)
Beállított alappont a nyomatékkulcsnál [l_2]	40 mm
Teljes hossz L	380 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával

Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/657277-100>